

Tähtinupit • DIN 6336, kevytmetallia

24660.0350



Tuotekuvaus


Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti.

Materiaali


Kahva

- Kevytmetalli Al, kiillottamaton tai kiillotettu


Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4



kuva 5

Tilaustiedot

| Ulkomitat | | | | | | | [g] | Til.nro |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₄ | d ₅ | h ₂ | t ₂ | [mm] | | |
| Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton | | | | | | | | |
| 50 | 18 | M10 | 10,5 | 32 | 16 | | 62 | 24660.0350 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."