

## Tähtinupit • DIN 6336, kevytmetallia

24660.0380



### Tuotekuvaus

Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti.

### Materiaali

#### Kahva

- Kevytmetalli Al, kiillottamaton tai kiillotettu


### Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4



kuva 5

### Tilaustiedot

Ulkomitat						[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>		
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton							
80	25	M16	17	50	20	218	24660.0380

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."