

## Tähtinupit • DIN 6336 Ruostumaton teräs painevalettu

24661.0063



### Tuotekuvaus


Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti.

### Materiaali


#### Kahva

- Ruostumaton teräs A2, himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu


### Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4



kuva 5

### Tilastiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat			h <sub>3</sub>	[g]	Til.nro
	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>			
Aihio, muoto A – Kuva 1						
63	20	42	21	319	24661.0063	

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."