

Tähtinupit • DIN 6336 Ruostumaton teräs painevalettu

24661.0450



Tuotekuvaus


Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti.

Materiaali


Kahva

- Ruostumaton teräs A2, himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu


Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3




kuva 4



kuva 5

Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat d ₄ [mm]	h ₂	t ₁ min.	 [g]	Til.nro
Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5						
50	18	M10	32	18	158	24661.0450

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."