

Vääntömomenttinuppi

24710.0052



Tuotekuvaus

Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa. Sormimutteria/sormiruuvia muistuttava kahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa vääntömomentin rajoittamisen kiristettäessä. Oikealla vääntömomentillä mekanismi "laukeaa". Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta. Näissä kahvoissa räikkävaimen toiminnallisuus yhdistyy sormimutterin/sormimutterin moderniin ja ergonomiseen tyyliin.

Materiaali

Hattu

- Thermoplastic PA 6, vaalean harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Momentti mekanismi

- Teräs, karkaistu

Kahva

- Alumiini, musta eloksoitu

Sisäosa

- Teräs, mustattu

Ruuvi


- Teräs, mustattu

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat


Piirustus



kuva 1



kuva 2



Tilaustiedot

Ulkomitat							🌡️ max. [°C]	🔧 Kiristysmomentti +/- 10% max. [Nm]	📦 [g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	t				
Sisäkierteellä – Kuva 1										
62	M12	19	33	54	15,5	17	100	4	285	24710.0052

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."