

## Ristinupit pallopäisellä ruuvilla • DIN 6335 muovia

24730.0154



### Tuotekuvaus

#### Materiaali

##### Kahva

- Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)

##### Ruuvi

- Teräs, galvanoitu

#### Lisätietoja

##### Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat pituudet tai kierreosat messingistä / ruostumattomasta teräksestä, pyydettyinä.

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat			🌡️	📦	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l	max. [°C]	[g]	
<b>Muoto L, Teräs</b>					
40	M8	25	110	25	24730.0154

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."