

Ristinupit pallopäisellä ruuvilla • DIN 6335 muovia

24730.1256



Tuotekuvaus

Materiaali

Kahva

- Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)

Ruuvi

- Ruostumaton teräs A2

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat pituudet tai kierreosat messingistä / ruostumattomasta teräksestä, pyydettyinä.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat			max. [°C]	[g]	Til.nro
d ₁	d ₂ [mm]	l			
Muoto L, Ruostumaton teräs					
63	M12	50	110	99	24730.1256

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."