

## Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla • muovi

24750.0130



### Tuotekuvaus

#### Materiaali

##### Hattu

- Kestomuovi (PA), musta RAL 9005

##### Kahva

- Kestomuovi (PA 6), muovi musta vastaava RAL 9005

##### Ruuvi

- Ruostumaton teräs

#### Lisätietoja

##### Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat kierteet tai kierrepiteudet, pyydettyessä.

### Piirustus



### Tilaustiedot

| Ulkomitat      |                |           |                |                |                |  | min.  max. |     |     | Til.nro    |
|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|------------|-----|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l<br>[mm] | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |  | [°C]       | [g] |     |            |
| 30             | M4             | 23        | 14             | 19             | 7              |  | -30        | 80  | 7,3 | 24750.0130 |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."