

## Litteät sormiruuvit • DIN 653

24770.0112



### Tuotekuvaus

Pyällelyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A).

### Materiaali

- Teräs, mustattu, lujuus 5.8

### Lisätietoja


### Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	l	Ulkomitat [mm]	d <sub>2</sub>	k	 [g]	Til.nro
M5	10		20	4	10	24770.0112

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

#### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldeimättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."