

## Anturit (tunnistuselementit) • kytkinnastalla, kiertymisvarmistettu

25020.0116



### Tuotekuvaus

Jousipainin, jossa asemanvalvontamahdollisuus kiertymistä vastaan varmistetulla kytkinnastalla. Monipuoliset käyttö- ja sovellusmahdollisuudet, esim. tunnistimena ohjatuissa työkaluissa. Rakenteesta riippuen kosketuskärki voi olla pyöreä, terävä tai siinä voi olla yleiskäyttöiseksi tarkoitettu liitoskierre.

### Materiaali

#### Runko

- Automaattiteräs, mustattu

#### Mutteri

- Teräs, musta (ISO 4035)

#### Kytinnasta

- Teräs, nitrattu, musta

#### Jousi


- Ruostumaton teräs

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Tunnistusyksiköt, Anturilla

### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	s	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Ulkomitat				AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		[g]	Til.nro	
				e	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> min.		l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> ~			F <sub>2</sub> ~
				[mm]				[mm]	[N]				
kosketuskärki liitoskierteellä – Kuva 3													
M16	12	M5	M5	6,9	78	42	16	7	6	7,5	13,8	102	25020.0116

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."