

Asetinrenkaat
25069.0315

Tuotekuvaus

Asetinrenkaita voidaan käyttää esim. stopparina.
Asetinrenkaat vahvalla kiinnitysvoimalla

Materiaali


Ruuvi

- Ruostumaton teräs


Asetinrenkas

- Ruostumaton teräs 1.4404

Piirustus



Tilaustiedot

d_1 H10	d_2	Ulkomitat d_3 [mm]	s	x	AV [mm]	 [g]	Til.nro
Halkaistu – Kuva 2, Ruostumaton teräs							
15	36	M5	13	1,4	4	65	25069.0315

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."