

Korkeudensäätöjalat

25120.0012



Tuotekuvaus

Käytetään koneiden ja rakenteiden tasosäätöön. Pystysäätöä varten itsepitävissä ruuvituissa on hienokierre. Kaikissa elementeissä on kiinnitystä varten läpiporaus. Kierteen päässä varmistus, joka estää pois kiertämisen ja toimii samalla maks. säätökorkeuden rajoittimena.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, galvanoitu, kromattu


Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat		Isku l_3 ~ [mm]	Ruuville [mm]	Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Kantavuus max. [kN]	[g]	Til.nro			
d_1	d_2							d_3	l_1	l_2
6,6	32	M20 x 1	18	23	5	M6	65	55,7	95	25120.0012

Lisätarvikkeet

	Ruuvituille koko d_2 [mm]	Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A [mm]	[g]	Til.nro
haka-avain korkeusasetusta varten				
	32	30 – 32	46	25120.0982

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."