

Kuminen vaimennin • lieriömäinen

25150.0142



Tuotekuvaus

Käytetään elastisena alustana moottoreille, kompressoreille, pumpeille ym. Kovuus on $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ($40 \pm 5^\circ$ Shore A ja $70 \pm 5^\circ$ Shore A) pyynnöstä.

Materiaali

Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, sinikromattu

Kierreholkki

- Teräs, galvanoitu, sinikromattu


Holkki

- Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

Ruuvi

- Teräs, galvanoitu, sinikromattu


Piirustus



Tilastiedot

Ulkomitat						Jousivakio R	Kuormitettavuus max.	Jousiliike	Temperatuurialue		Til.nro	
d_1	l_1	d_2	l_2	s	t	[N/mm]	[N]	[mm]	min.	max.	[g]	
$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	[mm]							[°C]			
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2												
40	30	M8	23	2	6,5	204	1530	7,5	-30	80	85	25150.0142

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."