

## Kuminen päätyvaimennin • lieriömäinen

25150.0424



### Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.  
Kovuus on  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A ja  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) pyynnöstä.

### Materiaali

#### Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, sinikromattu

#### Holkki

- Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

#### Ruuvi


- Teräs, galvanoitu, sinikromattu

### Lisätietoja


#### Lisää tuotteita

- Säätöjalat, Iskua vaimentava

### Piirustus



kuva 1




kuva 2

### Tilaustiedot

Ulkomitat					Jousivakio R ~ [N/mm]	Kuormitettavuus max. [N]	Jousiliike ~ [mm]	Temperatuurialue		Paino [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s				min.	max.		
Ruuvilla – Kuva 2, Teräs											
20	30	M6	18	2	38	285	7,5	-30	80	20	25150.0424

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."