

## Kuminen päätyvaimennin • lieriömäinen

25150.0476



## Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.  
Kovuus on  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A ja  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) pyynnöstä.

## Materiaali

## Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, sinikromattu

## Holkki

- Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

## Ruuvi


- Teräs, galvanoitu, sinikromattu

## Lisätietoja


## Lisää tuotteita

- Säätöjalat, iskuvaimennus

## Piirustus



kuva 1




kuva 2

## Tilaustiedot

Ulkomitat					Jousivakio R	Kuormitettavuus max.	Jousiliike	Temperatuurialue		Til.nro	
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s	[N/mm]	[N]	[mm]	min.	max.	[g]	
[mm]								[°C]			
Ruvilla – Kuva 2, Teräs											
75	25	M12	37	3	752	4700	6,25	-30	80	223	25150.0476

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."