

Kuminen päätyvaimennin • lieriömäinen

25150.0478



Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.
Kovuus on $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ($40 \pm 5^\circ$ Shore A ja $70 \pm 5^\circ$ Shore A) pyynnöstä.

Materiaali

Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, sinikromattu

Holkki

- Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

Ruuvi


- Teräs, galvanoitu, sinikromattu

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Säätöjalat, iskuvaimennus

Piirustus



kuva 1




kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat					Jousivakio R	Kuormitettavuus max.	Jousiliike	Temperatuurialue		Til.nro
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	s	[N/mm]	[N]	[mm]	min.	max.	[g]
[mm]								[°C]		
Ruuvilla – Kuva 2, Teräs										
75	50	M12	37	3	352	4400	12,5	-30	80	340
										25150.0478

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."