

## Kuminen päätyvaimennin • Kiilamuoto

25150.0719



## Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.  
Kovuus on  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A ja  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) pyynnöstä.

## Materiaali

## Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

## Kierreholkki

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

## Holkki


- NBR

## Lisätietoja

## Lisää tuotteita

- Säätojalat, Iskua vaimentava
- Silikonipuskurit, Kiilamuoto

## Piirustus



kuva 1

kuva 2

## Tilaustiedot

Ulkomitat						Jousivakio R	Kuormitettavuus max.	Jousiliike	min. max.		Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	s	t	~		~	min.	max.	
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]
Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs											
19	M5	12	16	2	5	28	110	4	-30	80	7 25150.0719

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

## Sisältää SVHC-aineita &gt; 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

## Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."