

Kuminen päätyvaimennin • Kiilamuoto

25150.0725



Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.
Kovuus on $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ($40 \pm 5^\circ$ Shore A ja $70 \pm 5^\circ$ Shore A) pyynnöstä.

Materiaali

Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Kierreholkki

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Holkki


- NBR

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Säätöjalat, Iskua vaimentava
- Silikonipuskurit, Kiilamuoto

Piirustus



kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat						Jousivakio R	Kuormitettavuus	Jousiliike	Temperatuurialue		Til.nro	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	s	t	~	max.	~	min.	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs												
25	M6	16,5	20,5	2	6	82	430	5,25	-30	80	14	25150.0725

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldeimättömyyttä

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."