

Kuminen päätyvaimennin • Kiilamuoto

25150.0820



Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.
Kovuus on $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ($40 \pm 5^\circ$ Shore A ja $70 \pm 5^\circ$ Shore A) pyynnöstä.

Materiaali

Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Holkki

- NBR

Ruuvi


- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Säätöjalat, Iskua vaimentava
- Silikonipuskurit, Kiilamuoto

Piirustus



kuva 1



kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat						Jousivakio R ~ [N/mm]	Kuormitettavuus max. [N]	Jousiliike ~ [mm]	min. max. [°C]		[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	s							
[mm]												
Ruuvilla – Kuva 2, Teräs												
19	M5	10	12	16	2	28	110	4	-30	80	6,1	25150.0820

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."