

Kuminen päätyvaimennin • Kiilamuoto

25150.0833



Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.
Kovuus on $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ($40 \pm 5^\circ$ Shore A ja $70 \pm 5^\circ$ Shore A) pyynnöstä.

Materiaali

Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Holkki

- NBR

Ruuvi


- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Säätojalat, Iskua vaimentava
- Silikonipuskurit, Kiilamuoto

Piirustus



kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

| Ulkomitat | | | | | | Jousivakio R ~ [N/mm] | Kuormitettavuus max. [N] | Jousiliike ~ [mm] | Temperatuurialue | | Paino [g] | Til.nro |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------|--------------|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ | d ₃ | l ₁ | s | | | | min. | max. | | |
| Ruvilla – Kuva 2, Teräs | | | | | | | | | | | | |
| 32 | M8 | 16 | 21 | 26 | 2 | 140 | 910 | 6,5 | -30 | 80 | 32 | 25150.0833 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."