

Kuminen päätyvaimennin • Matala rakenne

25150.1134



Tuotekuvaus

Elastiseen, vaimentavaan ja melua vähentävään laakerointiin. Lisäksi ne suojaavat pintoja. Kumi-metalli-puskureita voidaan käyttää myös välilevyinä.
Kovuus 70 ±5° Shore A.

Materiaali


Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, passivoitu


Holkki

- NBR

Piirustus



kuva 1



kuva 2

Tilastiedot

Ulkomitat						Jousivakio R [N/mm]	Kuormitettavuus max. [N]	Jousiliike [mm]	Temperatuurialue		Paino [g]	Til.nro
d ₁	h	d ₂ +0,5	d ₃ +0,5	s ₁	s ₂				min.	max.		
Läpireiällä – Kuva 1												
32	18	5	9	2	1,1	212	850	4	-30	120	23	25150.1134

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."