

Kuminen päätyvaimennin • Matala rakenne

25150.1226



Tuotekuvaus

Elastiseen, vaimentavaan ja melua vähentävään laakerointiin. Lisäksi ne suojaavat pintoja. Kumi-metalli-puskureita voidaan käyttää myös välilevyinä.
Kovuus 70 ±5° Shore A.

Materiaali


Tukilevy

- Teräs, galvanoitu, passivoitu


Holkki

- NBR

Piirustus



kuva 1



kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat						Jousivakio R	Kuormitettavuus max.	Jousiliike	Temperatuurialue		Til.nro	
d ₁	h	d ₂ +0,5	d ₃ +0,5	s ₁	s ₂	[N/mm]	[N]	[mm]	min.	max.	[g]	
[mm]									[°C]			
Läpireiällä ja liimapolalla – Kuva 2												
25	8	4	7,5	1,5	1,1	349	698	2	-30	120	9,3	25150.1226

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."