

Kuminen päätyvaimennin • lieriömäinen

25150.1309



Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym. Kovuus on $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ($40 \pm 5^\circ$ Shore A ja $70 \pm 5^\circ$ Shore A) pyynnöstä.

Materiaali

Tukilevy

- Ruostumaton teräs 1.4301

Kierreholkki

- Ruostumaton teräs 1.4301

Holkki


- Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Säätöjalat, iskuvaimennus

Piirustus




kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat					Jousivakio R	Kuormitettavuus max.	Jousiliike	min. max.		Til.nro	
d ₁	l ₁	d ₂	s	t	~	max.	~	min.	max.		
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs											
15	15	M4	1,4	4	64	241	3,75	-30	80	4,6	25150.1309

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."