

## Kuminen päätyvaimennin • lieriömäinen

25150.1362



### Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym. Kovuus on  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A ja  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) pyynnöstä.

### Materiaali

#### Tukilevy

- Ruostumaton teräs 1.4301

#### Kierreholkki

- Ruostumaton teräs 1.4301

#### Holkki


- Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Säätöjalat, Iskua vaimentava

### Piirustus




kuva 1

kuva 2

### Tilaustiedot

Ulkomitat					Jousivakio R	Kuormitettavuus max.	Jousiliike	min.   max.			Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s	t	~		~	min.	max.	[g]	
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs											
60	50	M10	2	7	269	3367	12,5	-30	80	210	25150.1362

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."