

## Kuminen päätyvaimennin • lieriömäinen

25150.1444



### Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.  
Kovuus on  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A ja  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) pyynnöstä.

### Materiaali

#### Tukilevy

- Ruostumaton teräs 1.4301

#### Holkki

- Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

#### Ruuvi


- Ruostumaton teräs 1.4301

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Säätöjalat, Iskua vaimentava

### Piirustus




kuva 1

kuva 2

### Tilaustiedot

Ulkomitat					Jousivakio R	Kuormitettavuus max.	Jousiliike	Temperatuurialue		Til.nro
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s	[N/mm]	[N]	[mm]	min.	max.	[g]
[mm]								[°C]		
Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs										
40	40	M8	23	2	182	1820	10	-30	80	83
										25150.1444

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."