

## Kuminen päätyvaimennin • lieriömäinen

25150.1472



### Tuotekuvaus

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym. Kovuus on  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A ja  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) pyynnöstä.

### Materiaali

#### Tukilevy

- Ruostumaton teräs 1.4301

#### Holkki

- Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

#### Ruuvi


- Ruostumaton teräs 1.4301

### Lisätietoja


#### Lisää tuotteita

- Säätöjalat, Iskua vaimentava

### Piirustus



kuva 1




kuva 2

### Tilaustiedot

| Ulkomitat                            |                |                |                |   | Jousivakio R | Kuormitettavuus | Jousiliike | Temperatuurialue |      | Til.nro |            |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|-----------------|------------|------------------|------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>                       | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | s | [N/mm]       | max.<br>[N]     | [mm]       | min.             | max. |         |            |
| [mm]                                 |                |                |                |   |              |                 |            | [°C]             |      | [g]     |            |
| Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs |                |                |                |   |              |                 |            |                  |      |         |            |
| 70                                   | 55             | M10            | 27             | 3 | 327          | 4500            | 13,75      | -30              | 80   | 357     | 25150.1472 |

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."