

Silikonipuskurit • Kiilamuoto

25151.0050



Tuotekuvaus

Materiaalin suuremman puhtauden ansiosta tämä sopii kaikkiin sellaisiin tarkoituksiin, joissa vaaditaan hyvää hygieniää (esim. elintarviketeollisuuteen).
Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.
Silikonikumi puskurilla on suurempi lämpötila-alue kuin kumipuskurilla.
Kovuus on $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Muut Shore-kovuusluokat ($40 \pm 5^\circ$ Shore A ja $70 \pm 5^\circ$ Shore A) pyynnöstä.

Materiaali

Tukilevy

- Ruostumaton teräs 1.4301

Kierreholkki

- Ruostumaton teräs 1.4301

Holkki


- Silikonikumi

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Kuminen päätyvaimennin, Kiilamuoto

Piirustus



kuva 1



kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat						Jousivakio R ~ [N/mm]	Kuormitettavuus max. [N]	Jousiliike ~ [mm]	min. max. [°C]		Til.nro
d1	d2	d3	l1	s	t						
[mm]											
Sisäkierteellä – Kuva 1											
50	M10	32	43	2	10	148	1580	10,7	-30	200	94 25151.0050

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."