

Saranat

25160.0015



Tuotekuvaus

Saranoille on ominaista kompakti ja stabiili rakenne.

Materiaali

Holkki

- Sinkkipainevalu, kromattu

Akseli


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranoille
- Kierrelevyt, saranoille
- Vasteet, saranoille

Piirustus



Tilaustiedot

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Ulkomitat					l ₁	l ₂	g	Til.nro
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]				
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13	50	30	88	25160.0015	

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."