

## Saranat • Sisäkierteellä

25160.0050



## Tuotekuvaus

Näille saranoilte on ominaista kompakti ja vankka rakenne ja niissä olevat integroidut asennuskierteet.

## Materiaali

## Pallopäinen ruuvi

- Ruostumaton teräs

## Holkki

- Sinkkipainevalu, kromattu

## Akseli


- Ruostumaton teräs

## Lisätietoja

## Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranoilte

## Piirustus



## Tilaustiedot

Ulkomitat													Til.nro
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[g]	
Sinkkipainevalu, kromattu													
40	25	14	M5	4	9	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0050

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."