

Saranat • Sisäkierteellä

25160.0060



Tuotekuvaus

Näille saranoilte on ominaista kompakti ja vankka rakenne ja niissä olevat integroidut asennuskierteet.

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

- Ruostumaton teräs

Holkki

- Sinkkipainevalu, kromattu

Akseli


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranoilte

Piirustus



Tilaustiedot

| b ₁ | b ₂ | b ₃ | d ₁ | d ₂ | Ulkomitat | | | | | l ₁ | l ₂ | l ₃ | [g] | Til.nro |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|
| | | | | | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ +0,5 | [mm] | | | | | |
| Sinkkipainevalu, kromattu | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 36 | 21,5 | M8 | 8 | 15 | 8 | 8,5 | 17 | 60 | 36 | 14 | 194 | 25160.0060 | |

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."