


## Saranat

25160.0115



## Tuotekuvaus

Saranoille on ominaista kompakti ja stabiili rakenne.

## Materiaali

## Holkki

- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

## Akseli


- Ruostumaton teräs

## Lisätietoja

## Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranoille
- Kierrelevyt, saranoille
- Vasteet, saranoille

## Piirustus



## Tilaustiedot

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat				l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	[g]	Til.nro
					h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5				
Sinkkipainevalu, hopea												
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13	50	30	88	25160.0115

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."