


Saranat • Sisäkierteellä

25160.0150



Tuotekuvaus

Näille saranoil on ominaista kompakti ja vankka rakenne ja niissä olevat integroidut asennuskierteet.

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

- Ruostumaton teräs

Holkki

- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Akseli


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranaille

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat													Til.nro
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	l ₃	[g]	
[mm]												[g]	
Sinkkipainevalu, hopea													
40	25	14	M5	4	9	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0150

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."