

Saranat

25160.0210



Tuotekuvaus

Saranoille on ominaista kompakti ja stabiili rakenne.

Materiaali

Holkki

- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Akseli


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranoille
- Kierrelevyt, saranoille
- Vasteet, saranoille

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat												Til.nro
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂		
[mm]												
Sinkkipainevalu, musta												
40	25	14	5,3	4	9	5	5,5	11	40	25	48	25160.0210

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."