


Saranat • Sisäkierteellä

25160.0255



Tuotekuvaus

Näille saranoilte on ominaista kompakti ja vankka rakenne ja niissä olevat integroidut asennuskierteet.

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

- Ruostumaton teräs

Holkki

- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Akseli


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranoilte

Piirustus



Tilaustiedot

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Ulkomitat							[g]	Til.nro	
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	l ₃			
Sinkkipainevalu, musta														
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0255	

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."