


## Saranat • Sisäkierteellä

25160.0355



## Tuotekuvaus

Näille saranoilte on ominaista kompakti ja vankka rakenne ja niissä olevat integroidut asennuskierteet.

## Materiaali

## Pallopäinen ruuvi

- Ruostumaton teräs

## Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4308

## Akseli


- Ruostumaton teräs

## Lisätietoja

## Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranaille

## Piirustus



## Tilaustiedot

| Ulkomitat         |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |  | Til.nro    |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| b <sub>1</sub>    | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub><br>+0,5 | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |                                                                                       |            |
| [mm]              |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |                                                                                       |            |
| Ruostumaton teräs |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |                                                                                       |            |
| 50                | 30             | 18,5           | M6             | 6              | 11,5           | 6              | 6,5            | 13                     | 50             | 30             | 13             | 128                                                                                   | 25160.0355 |

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."