


Saranat • Sisäkierteellä

25160.0360



Tuotekuvaus

Näille saranoilte on ominaista kompakti ja vankka rakenne ja niissä olevat integroidut asennuskierteet.

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

- Ruostumaton teräs

Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4308

Akseli


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranoilte

Piirustus



Tilaustiedot

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Ulkomitat				l ₁	l ₂	l ₃	[g]	Til.nro	
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5						
Ruostumaton teräs														
60	36	21,5	M8	8	15	8	8,5	17	60	36	17	252	25160.0360	

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."