

Saranat • toiselta puolelta pidennetty

25165.0035



Tuotekuvaus

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

- ilman reikiä
 - rei'illä
 - rei'illä uppokantaruuveille
- Versio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio.

Materiaali


Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4301

Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4301


Piirustus




kuva 1

kuva 2

kuva 3



Tilaustiedot

b ₁	l ₁	Ulkomitat			F ₁ ~	Pitovoima		 [g]	Til.nro
		d ₂ [mm]	h ₁ ~	h ₂		F ₂ ~ [N]	F ₃ ~		
ilman reikiä – Kuva 1, Ruostumaton teräs									
45	30	3	6	1,5	700	500	450	20	25165.0035

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."