

Saranat  
25165.0125



Tuotekuvaus

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta. Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

- ilman reikiä
  - rei'illä
  - rei'illä uppokantaruuveille
- Versio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio.

Materiaali



Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4301

Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4301

Piirustus



Tilauksetiedot

$b_1$	$l_1$	$b_2$	Ulkomitat					Pitovoima			Til.nro	
			$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$F_1$	$F_2$	$F_3$		
			[mm]					~	~	~	[g]	
with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs												
40	40	25	4,2	4	8	2	25	2000	1000	1000	33	25165.0125

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."