

## Saranat

25165.0140



## Tuotekuvaus

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

- ilman reikiä
  - rei'illä
  - rei'illä uppokantaruuveille
- Versio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio.

## Materiaali


## Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4301

## Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4301


## Piirustus



kuva 1

kuva 2

kuva 3



## Tilaustiedot

| b <sub>1</sub>                         | l <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | Ulkomitat      |                |                |   | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | Pitovoima      |                |                | Til.nro    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|  |                |                | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | ~ |                |                | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> |            |
| [mm]                                   |                |                |                |                |                |   |                | ~              | ~              | ~              | [g]            |            |
| with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs |                |                |                |                |                |   |                |                |                |                |                |            |
| 50                                     | 50             | 30             | 3,2            | 6              | 10             | 2 | 30             | 2500           | 2000           | 1000           | 61             | 25165.0140 |

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."