

Saranat

25165.0160



Tuotekuvaus

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

- ilman reikiä
 - rei'illä
 - rei'illä uppokantaruuveille
- Versio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio.

Materiaali



Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4301

Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4301

Piirustus



Tilaustiedot

b ₁	l ₁	b ₂	Ulkomitat				h ₂	l ₂	Pitovoima			Til.nro
			d ₁	d ₂	h ₁	~			F ₁	F ₂	F ₃	
[mm]											[g]	
with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs												
60	60	36	5,2	6	10	2	36	2800	2500	1000	80	25165.0160

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."