

Saranat • toiselta puolelta pidennetty

25165.2035



Tuotekuvaus

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

- ilman reikiä
 - rei'illä
 - rei'illä uppokantaruuveille
- Versio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio.

Materiaali


Holkki

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4301


Piirustus



kuva 1

kuva 2

kuva 3



Tilaustiedot

Ulkomitat										Pitovoima			Til.nro	
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃		[g]
[mm]										~	~	~	[N]	
rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Teräs														
45	30	24	9	4	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.2035

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."