

Saranat
25165.2040

Tuotekuvaus

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

- ilman reikiä
 - rei'illä
 - rei'illä uppokantaruuveille
- Versio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio.

Materiaali



Holkki

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4301

Piirustus



Tilaustiedot

b ₁	l ₁	b ₂	Ulkomitat			h ₁	h ₂	l ₂	Pitovoima			Til.nro	
			d ₁	d ₂	d ₃				F ₁	F ₂	F ₃		
[mm]									~	~	~	[g]	
rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Teräs													
50	50	30	5	6	8,3	10	2	30	2500	2000	1000	61	25165.2040

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."