

Saranat • toiselta puolelta pidennetty

25165.2070



Tuotekuvaus

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

- ilman reikiä
 - rei'illä
 - rei'illä uppokantaruuveille
- Versio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio.

Materiaali


Holkki

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4301


Piirustus




kuva 1

kuva 2

kuva 3



Tilaustiedot

b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	Ulkomitat						Pitovoima				Til.nro
				d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃		
[mm]										~	~	~	[g]	
rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Teräs														
75	50	40	15	5	6	8,3	10	2	30	1600	2000	1000	79	25165.2070

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."