

Jousipainimet • Pallopäisellä tapilla ja uralla - TUUMA

2B020.0066



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena asemointiin, kytkemiseen, lukitsemiseen sekä muihin vastaaviin paininta vaativiin tehtäviin.
Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

Tappi

- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

Runko


- Automaattiteräs, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

Jäykempi jousi: 2 pituusmerkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

- Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Viittaukset


Muunnostaulukko löytyy teknisistä tiedoista näiden tuotesivujen jälkeen.

Kierrelukitus: Polyamidipinta (yksityiskohtaiset tiedot teknisissä tiedoissa).

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Pallopäisellä tapilla ja avainuralla

Piirustus



Tilaustiedot

| d ₁ | Ulkomitat | | d ₂ | l | Isku s | Jousivoima ¹⁾ | | min. max. | | Til.nro | |
|----------------|-----------|--------|----------------|------|-----------|--------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| | [tuuma] | Kierre | | | | [tuuma] | [tuuma] | F ₁ ~ [lb] | F ₂ ~ [lb] | | [°F] |
| #8-32 | 0,164 | 2A-UNC | 0,07 | 7/16 | 0,052 | 1,8 | 4,6 | -22 | 482 | 0,023 | 2B020.0066 |

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."