

## Jousipainimet • Pallopäisellä tapilla ja uralla - TUUMA

2B020.0246



## Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena asemointiin, kytkemiseen, lukitsemiseen sekä muihin vastaaviin paininta vaativiin tehtäviin.  
Käytetään pidättimenä sekä painimena.

## Materiaali

## Tappi

- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

## Runko


- Automaattiteräs, mustattu

## Jousi

- Ruostumaton teräs

## Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

## Lisätietoja

## Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.  
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

- Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

## Viittaukset


Muunnostaulukko löytyy teknisistä tiedoista näiden tuotesivujen jälkeen.

Kierrelukitus: Polyamidipinta (yksityiskohtaiset tiedot teknisissä tiedoissa).

## Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Pallopäisellä tapilla ja avainuralla

## Piirustus



## Tilaustiedot

| d <sub>1</sub>  | Ulkomitat |         | Kierre | d <sub>2</sub> | l     | Isku<br>s | Jousivoima <sup>1)</sup> |                | min. | max. | oz    | Til.nro    |
|---|-----------|---------|--------|----------------|-------|-----------|--------------------------|----------------|------|------|-------|------------|
|   | [tuuma]   | [tuuma] |        |                |       |           | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> |      |      |       |            |
|   | [tuuma]   | [tuuma] |        | [tuuma]        |       | [tuuma]   | [lb]                     | [lb]           | [°F] | [°F] | [oz]  |            |
| Automaattiteräs, vakio jousivoima, Kierrelukituksella |           |         |        |                |       |           |                          |                |      |      |       |            |
| 5/16-18   | 5/16      | 0,313   | 2A-UNC | 0,135          | 37/64 | 0,084     | 1                        | 4              | -22  | 194  | 0,115 | 2B020.0246 |

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."