

## Jousipainimet • pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA

2B030.0280



### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena asemointiin, kytkemiseen, lukitsemiseen sekä muihin vastaaviin paininta vaativiin tehtäviin.  
Käytetään pidättimenä sekä painimena.

### Materiaali

#### Tappi

- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

#### Runko


- Automaattiteräs, mustattu

#### Jousi

- Ruostumaton teräs

### Ominaisuudet

Jäykempi jousi: 2 pituusmerkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.  
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

- Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

#### Viittaukset

Muunnostaulukko löytyy teknisistä tiedoista näiden tuotesivujen jälkeen.  
Kierrelukitus: Polyamidipinta (yksityiskohtaiset tiedot teknisissä tiedoissa).

#### Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat				AV	Isku s	Jousivoima <sup>1)</sup>		Temperatuurialue		Paino [oz]	Til.nro		
d <sub>1</sub>	Kierre	d <sub>2</sub>	l			F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.				
[tuuma]		[tuuma]		[tuuma]	[tuuma]	[lb]	[°F]	[°F]	[oz]				
1/2-13	1/2	0,5	2A-UNC	0,248	1 1/4	1/4	0,25	6,6	16	-22	194	0,65	2B030.0280

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."