

Jousipainimet • Sileä malli, kauluksella ja kuulalla, itsestään kiinnittyvä - TUUMA

2B080.0080



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena. Joustopainikkeet tasaavat itsestään kiinnitysreikien toleranssit 0,008 tuumaan saakka. Siten voidaan säästää koneistuksen kustannuksissa.

Materiaali

Runko

- Muovi (POM), musta

Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Holkin muotoilun asiosta painin voidaan asentaa manuaalisesti.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Sileä, kauluksella ja kuulalla, itselukittuva
- Kohdistuselementit, reiälliset jousipainimet
- Kohdistuselementit, sileät jousipainimet

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁ +0,004	d ₂	Ulkomitat			Isku s [tuuma]	Jousivoima ¹⁾		min. max.		Kiinnitysporaus D ₁ +0,008 [tuuma]	[oz]	Til.nro
		d ₃ [tuuma]	l ₁ ±0,01	l ₂		F ₁ ~ [lb]	F ₂ ~ [lb]	[°F]				
5/16	0,256	0,335	0,354	0,039	0,075	1,9	4,5	-22	122	5/16	0,051	2B080.0080

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."