

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3001.080



Tuotekuvaus

Tämä SIMPLEX-sarja 3001 on varustettu sinisellä TPE-soft vaihtopäällä (sarja 3201) molemmin puolin.

Tämä vaihtopää on SIMPLEX-sarjan pehmein sisäosa ja tarjoaa vahvan iskunvaimennuksen kevyttä kosketusta vaativissa töissä. Toisin kuin tavanomaiset kumivasarat, se ei värjää. Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka antaa korkean murtolujuuden.

Tärinää vaimentavassa ja ergonomisesti muotoillussa korkealaatuisessa puuvarressa on kaksinkertainen lakkakerros tartunta-alueella, joten se kestää likaa.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Tätä versiota on saatavana koossa D30mm - D80mm. Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3001.082).

Tuotteen ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa TPE-soft vaihtopäät (sininen, pehmeä, ei värjää, voimakas iskunvaimennus) molemmin puolin.
- Valurautarunko integroidulla varren suojaholkilla ja erinomaisella murtolujuudella.
- Laadukas, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi; pitoalueella kaksinkertaisen lakkakerros (kestää likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia ja resursseja.
- Saatavana koossa D30mm - D80mm.
- Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3001.082).

Käyttö

aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, laattojen ja levyjen asennus, luonnonkivien asennus, huonekalujen kokoaminen, kuivarakentaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
								3001.080
80	175	490	490 x 175 x 80	2775	4030618312277	AAA905c002	21-04-09-16	3001.080

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."