

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3001.082



### Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan – esimerkiksi kiveyksen asettamisen yhteydessä. Tämä SIMPLEX-sarja 3001 on varustettu sinisellä TPE-soft vaihtopäällä (sarja 3201) molemmin puolin.

Tämä vaihtopää on SIMPLEX-sarjan pehmein sisäosa ja tarjoaa vahvan iskunvaimennuksen kevyttä kosketusta vaativissa töissä. Toisin kuin tavanomaiset kumivasarat, se ei värjää. Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka antaa korkean murtolujuuden.

Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Tuotteen ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm, jossa TPE-soft vaihtopäät (sininen, pehmeä, ei värjää, voimakas iskunvaimennus) molemmin puolin.
- Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.
- Valurautarunko integroidulla varren suojaholkilla ja erinomaisella murtolujuudella.
- Laadukas, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi; pitoaluella kaksinkertaisen lakkakerros (kestää likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia ja resursseja.

### Käyttö

aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, laattojen ja levyjen asennus, luonnonkivien asennus, huonekalujen kokoaminen, kuivarakentaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

#### Runko

- Valurauta

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	Handle version	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra short	2675	4030618312840	AAA905c002	21-04-09-16	3001.082

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."