

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3002.040



### Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarja 3002 on varustettu komposiittikumi vaihtopäillä molemmin puolin. Tämä keskikova kumivaihtopää (sarja 3202) on ehdottomasti eniten myyty. Erittäin kulutusta kestävä, iskunvaimennus ja hajuton, se tarjoaa paljon pidemmän käyttöiän kuin tavallinen kumivasara.

Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka tarjoaa korkean murtolujuuden.

Tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoillussa korkealaatuisessa puuvarressa on kaksinkertainen lakkakerros pitoalueella, joten se kestää likaa.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Tätä versiota on saatavana koossa D30mm - D80mm, lekavasarana (3002.081, 3002.100) sekä kumivaihtopäällä ja "stand-up" -mallilla (3022.261).

Tuotteen ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa molemmilla puolilla kumiseos-vaihtopäät musta, keskikova, iskunvaimennus, hajuton, vähän kuluva).
- Valurautarunko integroidulla varren suojaholkilla ja erinomaisella murtolujuudella.
- Laadukas, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi; pitoalue kaksinkertaisella lakalla (kestää likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia ja resursseja.
- Tästä mallista on saatavana koot D30mm – D80mm, myös moukarina, ja D60mm ja D 80mm kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli.
- Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3002.082).

### Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet / portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, huolto ja korjaustyö

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Tilaustiedot

Ø	115	325	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]						
40	115	325		325 x 115 x 40	660	4030618300052	AAA905c002	21-04-09-16	3002.040

Sovellusesimerkki







## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."